



EUROCELL®

2025
CATÁLOGO
BATERIAS

Veículos ligeiros, Comerciais, Pesados, Leisure

CATÁLOGO – LIGEIOS, COMERCIAIS, PESADOS, LEISURE

2025

Bloco Type	REF.	Tipo Tech	EAN Cod. Barras Barcode	Cap (Ah)	A EN	Medidas C x L x A (mm) Dimensions L x W x H(mm)	Terminal	Polaridade Layout	Aba Hold down	Peso Weight Kg +/- 4%
X-PRO START-STOP / EV / AUX AGM/EFB Garantia 24 meses / 6 Meses uso profissional 										
BTX12	A 12 AUX	AGM		10	170	150x86x130	M6	1	B0	
BTX14	A 14 AUX	AGM	5600386681296	12	200	150x86x145	M6	1	B0	5
BTX14	A 15 AUX	AGM		15		150x86x146	1	1	B0	-
U1R	A 30D AUX	AGM		35	-	196x130x180	1	1	B0	-
B19	A35 J	AGM	5600386681302	35	350	187x128x223	1	0	B0	-
B19	A35j X	AGM	5600386681319	35	350	187x128x223	1	1	B0	-
B24	A 45 J	AGM	5600386681326	50	400	237x127x225	1	0	B01	12,95
B24	A 45 JX	AGM	5600386681333	50	400	237x127x225	1	0	B01	12,95
L1	A 50	AGM	5600386681340	50	400	207x175x190	1	0	B13	15,45
L2	A 60	AGM	5600386680916	60	680	242x175x190	1	0	B13	17,8
L3	A 70	AGM	5600386680923	70	760	278x175x190	1	0	B13	19,50
L4	A 80	AGM	5600386680930	80	800	315x175x190	1	0	B13	22,9
L5	A 95	AGM	5600386680947	95	850	354x175x190	1	0	B13	26,3
L6	A 105	AGM	5600386680954	105	950	393x175x190	1	0	B13	29,8
B	A 180	AGM	5600386681371	180	1100	513x223x223	1	3	B0	
C	A 230	AGM	5600386681388	230	1200	518x273x240	1	3	B0	64
L2	E 60	EFB	5600386681067	60	600	242x175x190	1	0	B13	16,85
L3	E 70	EFB	5600386681074	70	720	276x175x190	1	0	B13	19,6
L5	E 95	EFB	5600386680947	95	900	354x175x190	1	0	B13	
D26	EC S95	EFB	5600386681098	80	780	257x172x220	1	0	B01	19,6
D31	EC T110	EFB	5600386681104	85	820	303x172x220	1	0	B01	22,6
B	E 185	EFB	5600386681357	185	1100	513x223x223	1	3	B0	43,60
C	E 235	EFB	5600386681364	235	1200	518x273x240	1	3	B0	57,60
STD + LIGEIOS / COMERCIAIS CHUMBO/ÁCIDO Garantia 24 meses / 6 Meses uso profissional 										
L1B	PB45B+	-	5600386681197	45	390	207x175x175	1	0	B13	11
L1	PB50D+	-	5600386681203	50	450	207x175x190	1	0	B13	11,8
L2B	PB60B+	-	5600386681210	60	560	242x175x175	1	0	B13	13,70
L2	PB60D+		5600386681395	60	580	242x175x190	1	0	B13	14,5
L3B	PB75B+	-	5600386681227	75	660	276x175x175	1	0	B13	15,85
L3	PB75 D+	-	5600386681234	75	720	276x175x190	1	0	B13	16,85
L4B	PB85K+	-	5600386681241	85	800	305x175x175	1	0	B13	18,6
L5	PB100D+	-	5600386681258	100	870	354x175x190	1	0	B13	22,2
STD LIGEIOS / COMERCIAIS CHUMBO/ÁCIDO Garantia 24 meses / 6 Meses uso profissional Garantia 12 meses / 6 Meses uso profissional para >= 100ah 										
B19	PB42JD	-	5600386680992	40	340	197x128x225	3	0	B0	9,95
B24	PB45JD	-	5600386681005	45	370	237x127x225	1	0	B0	11,0
B24	PB45JE	-	5600386681012	45	370	237x127x225	1	1	B0	11,0
L1B	PB45B	-	5600386680626	45	350	207x175x175	1	0	B13	
L1	PB50D	-	5600386681173	50	400	207x175x190	1	0	B13	
L2	PB60D	-	5600386680633	60	550	242x175x190	1	0	B13	
L2B	PB60B	-	5600386680657	60	540	242x175x175	1	0	B13	

Bloco Type	REF.	Tipo Tech	EAN Cod. Barras Barcode	Cap (Ah)	A EN	Medidas C x L x A (mm) Dimensions L x W x H(mm)	Terminal	Polaridade Layout	Aba Hold down	Peso Weight Kg +/- 4%
L3B	PB75B	-	5600386680695	75	650	276x175x175	1	0	B13	
L3	PB75 D	-	5600386680688	75	680	276x175x190	1	0	B13	
L3	PB75 E	-	5600386681180	75	680	276x175x190	1	1	B13	16,05
D26	PB75JD	-	5600386681029	75	630	260x172x220	1	0	B01	16,8
D26	PB75JE	-	5600386681036	75	630	260x172x220	1	1	B01	16,8
L4B	PB85K	-	5600386680701	85	760	305x175x175	1	0	B13	
L5	PB95D	-	5600386680725	95	780	354x175x190	1	0	B13	21,4
L5	PB100 D	-	5600386680978	100	820	354x175x190	1	0	B13	
D31	PB100JD	-	5600386681043	100	800	306x175x220	1	0	B01	21,7
D31	PB100JE	-	5600386681050	100	800	306x175x220	1	1	B01	21,7

HD

COMERCIAIS / PESADOS

CHUMBO/ÁCIDO

Garantia 12 meses / 6 Meses uso profissional



COM100	PB110D	-	5600386680497	110	850	353x173x235	1	0	B01	21,95
COM100	PB110E	-	5600386680503	110	850	353x173x235	1	1	B0	22,95
COM100	PB120D			120	850	353x173x235	1	0	B01	22,95
C31	PB110C		5600386681159	110	800	330x172x242	1	Central	B0	27,55
E41	PB115JE		5600386681289	115	830	402x171x226	1	1	B0	26,8
E41	PB115JD		5600386681272	115	830	402x171x226	1	0	B0	26,8
M31	PB1000		5600386681265	110	1000	330x172x238	Duplo	1	B0	25,4
	PB145			145	800	349x175x290	1	0	B0	31,1
	PB145E			145	800	349x175x290	1	1	B0	31,1
A	PB140E	-	5600386681166	140	950	513x189x223	1	3	B0	33,4
B	PB180E	-	5600386680558	180	1100	513x223x223	1	3	B0	39,7
C	PB220E	-	5600386680961	220	1250	518x273x240	1	3	B0	51,95
C	PB230E	-	5600386680589	230	1300	518x273x240	1	3	B0	56,2

EXTREME

LIGEIOS / COMERCIAIS

SMF

Garantia 24 meses / 6 Meses uso profissional



B19	EMF42JD	SMF	5600386680336	42	340	187x127x220	3	0	B00	9,4
B24	EMF45JD	SMF	5600386680350	45	370	237x127x225	1	0	B00	11,7
B24	EMF45JE	SMF	5600386680367	45	370	237x127x225	1	1	B00	11,7
L1B	EMF45B	SMF	5600386680381	45	360	207x175x175	1	0	B13	10,5
L1	EMF50D	SMF	5600386680398	50	400	207x175x190	1	0	B13	
L2X	EMF62E	SMF	5600386680428	62	550	242x175x190	1	1	B13	
L2B	EMF60B	SMF	5600386680404	60	540	242x175x175	1	0	B13	13,75
L2	EMF62D	SMF	5600386680428	62	550	242x175x190	1	0	B13	14,5
D23	EMF60JD	SMF	5600386681135	60	570	230x172x220	1	0	B13	
D23	EMF60JE	SMF	5600386681142	60	570	230x172x220	1	1	B13	
L3B	EMF75B	SMF	5600386680442	75	650	276x175x175	1	0	B13	16,4
L3	EMF75D	SMF	5600386680435	75	680	276x175x190	1	0	B13	17,1
L3	EMF75E	SMF	5600386681111	75	680	276x175x190	1	1	B13	
D26	EMF75JE	SMF	5600386680459	75	630	257x172x220	1	1	B01	17,25
D26	EMF75JD	SMF	5600386680466	75	630	257x172x220	1	0	B01	17,25
L4B	EMF80K	SMF	5600386680473	80	760	301x175x175	1	0	B13	18,65
L5	EMF100D	SMF	5600386680220	100	820	354x175x190	1	0	B13	21,5

EXTREME HD COMERCIAIS / PESADOS

Garantia 12 meses / 6 Meses uso profissional

SMF



Bloco Type	REF.	Tipo Tech	EAN Cod. Barras Barcode	Cap (Ah)	A EN	Medidas C x L x A (mm) Dimensions L x W x H(mm)	Terminal	Polaridade Layout	Aba Hold down	Peso Weight Kg +/- 4%
D31	EMF100JD	SMF	5600386680237	100	800	302x175x220	1	0	B01	21,55
D31	EMF100JE	SMF	5600386680244	100	800	302x175x220	1	1	B01	21,45
C31	EMF110C	SMF	5600386680251	110	800	330x172x240	1	Central	B00	23,95
E41	EMF115JE	SMF	5600386680268	115	830	402x171x226	1	1	B00	26,5
E41	EMF115JD	SMF	5600386680275	115	830	402x171x226	1	0	B00	26,5
F51/A	EMF140E	SMF	5600386680282	140	950	513x189x220	1	3	B00	33,75
G51/B	EMF180E	SMF	5600386680299	180	1100	514x223x220	1	3	B00	41,8
H52/C	EMF225E	SMF	5600386680329	225	1300	518x273x240	1	3	B00	55

EXTREME MULTIFIT (Leisure - Dual/DC) AGM/WET

Garantia 12 meses / 6 Meses uso profissional



L3	MA 70	AGM Dual	5600386681401	70	760 A 630 Wh	278x175x190	1	0	B13	19,50
L5	MA 100	AGM Dual	5600386681418	100	850 A 900 Wh	354x175x190	1	0	B13	26,3
L6	MA 110	AGM Dual	5600386681425	110	950 A 990 Wh	393x175x190	1	0	B13	29,8
B	MA 180	AGM Dual	5600386681432	180	1150 A 1620Wh	514x223x220	1	3	B00	
C	MA 240	AGM Dual	5600386681449	240	1200 A 2160Wh	518x273x240	1	3	B00	64
L3	ME 70	WET Dual	5600386681456	75	700 A 450Wh	278x175x190	1	0	B13	19,6
L5	ME 100	WET Dual	5600386681463	100	830 A 600Wh	354x175x190	1	0	B13	22,2
B	ME 185	WET Dual	5600386681494	185	1150 A 1110Wh	514x223x220	1	3	B00	43,60
C	ME 235	WET Dual	5600386681500	235	1200 A 1410Wh	518x273x240	1	3	B00	57,60
M27	ME 100	WET Dual	5600386681470	100	800 A 600Wh	303x172x221	duplo	1	B13	19,6
M31	ME 110	WET Dual	5600386681487 -	110	1000 A 660Wh	330x172x238	M10	1	B0	22,6

E-Motion Semi-Tração (Tubular)

Garantia 12 meses / 6 Meses uso profissional

Bloco Type	REF.	Tipo Tech	EAN Cod. Barras Barcode	Cap. Ah (c100/c20/c5)	Medidas C x L x A (mm) Dimensions L x W x H(mm)	Terminal	Polaridade Layout	Aba Hold down	Peso Weight Kg +/- 4%
	E-M 12-60	12		65/60/55	278x175x190	1	0	B01	18,9
	E-M 12-90T	12		115/110/90	303x175x228	1	0	B01	28,7
	E-M 12-120T	12		155/140/120	344x172x284	1	0	B0	37,5
	E-M 6-225T	6		240/225/185	260x181x270	1	5	B0	
	E-M 6-250T	6		270/250/210	244x190x270	1	5	B0	32,40

Terminal:	Polaridade:
1 Duplo 3 (Jis) EUT	0 1 3 4 5 Central
Abas:	
B00 B01 B01 - INT.	B03 B13

NORMAS GERAIS DE INSTALAÇÃO E MANUSEAMENTO DE BATERIAS

PRECAUÇÕES

Se manuseadas com cuidado e tomando as devidas precauções, as baterias de chumbo-ácido podem ser manipuladas com segurança e risco mínimo.

No entanto, as baterias de chumbo-ácido contêm ácido sulfúrico que é venenoso e corrosivo, o que as torna potencialmente perigosas, podendo causar ferimentos graves quando os procedimentos padrão de manuseamento e as medidas de segurança não são respeitados.

SEGURANÇA

- Use sempre roupas resistentes a ácidos, óculos de proteção, luvas de PVC e botas de borracha;
- Não fumar, fazer faíscas e chamas perto dos locais onde se opera ou carregam baterias de chumbo-ácido;- Mantenha objetos metálicos longe dos terminais;
- As baterias são pesadas. Levante-as com cuidado e não as coloque em superfícies instáveis;
- Mantenha-as longe das crianças.

PROCEDIMENTOS DE EMERGÊNCIA

- Salpicos nos olhos: lavar os olhos com água ou soro fisiológico em abundância durante pelo menos 15 minutos;
- Salpicos na pele: retirar cuidadosamente a roupa contaminada e lavar as áreas afetadas da pele com água em abundância;
- Ingestão: Beba grandes quantidades de água ou leite. Não induza o vômito.

ARMAZENAMENTO

- Mantenha as baterias na vertical;
- Não as exponha diretamente à luz solar;
- Mantenha as baterias limpas e guarde-as sempre em local fresco e seco;
- Nunca empilhe mais de 4 níveis de baterias;
- Nunca deixe cair ou derrube;

INSTALAÇÃO

- Verifique se o motor do veículo está desligado, e guarde a chave fora do mesmo;
- Remova 1º a conexão do terminal negativo da bateria antiga;
- Remova depois a conexão do terminal positivo e, em seguida, remova a fixação ao suporte/viatura para retirar a bateria velha do veículo;
- Armazene com cuidado a bateria usada para posterior entrega na Polibaterias ou outro operador de resíduos licenciado;
- Antes de substituir inspecione o suporte quanto à corrosão e limpe-o usando uma escova de aço, se necessário. Proceda da mesma forma com os terminais da bateria;
- Coloque a bateria nova e fixe-a no suporte;
- Ligue 1º o terminal positivo;
- Ligue depois o terminal negativo (o terminal negativo deve ser sempre substituído por último).
- Se disponível, coloque vaselina sólida industrial nos bornes e terminais

(Para viaturas com sistema Start-Stop ou híbridos, deve proceder-se à alimentação da viatura durante o processo de substituição da bateria, e, proceder no final à validação do sistema e da nova bateria através de equipamento com software apropriado.)

VERIFICAÇÃO:

- desloque-se a um técnico especializado para verificação do sistema de carga e arranque da viatura.

RECICLAGEM

- As baterias NUNCA devem ser descartadas no lixo doméstico; - As baterias são materiais recicláveis e devem sempre ser entregues em operadores de resíduos licenciados para as receber.